

先端0.5ミリの精密へら状加工

# Glueenee

グルーニー マイクロ接着針



今まで困難だった極小可動部分への  
潤滑油塗布や接着剤塗布、少量の溶剤  
AL-K120を混ぜたりするのに最適です。

**グルーニーは極々少量の溶剤を扱うのに大変便利な道具です。**

**微量の接着剤や潤滑剤を取り、パーツに付けたり少量の溶剤を混ぜたりするのに最適です！**

【実寸サイズ】 AL-K120

先端0.5ミリへら状  
**Glueenee**  
グルーニー マイクロ接着針

先端0.5ミリの精密へら状加工



135

110

HAND MADE

PRO SPEC

STAIN-LESS STEEL

吉野杉

Glueenee


(税別価格) ¥2,600

## 特徴

- マイクロ接着針グルーニーは極々少量の溶剤を扱うのに**大変便利な道具**となっています。▶ **総重量は、わずか2グラムしかありません！**
- 今まで困難だった**極小可動部への潤滑油塗布や極小接着面への接着剤塗布**、少量の溶剤を混合したりするのにも最適です！
- 針部は幅0.2ミリ×厚0.1ミリで先端は極小の**0.5ミリ×1.5ミリのへら形状**で、微量の溶剤を乗せ、塗布することができます。
- 針部は**ステンレス製**で溶剤に強く、サビにくく、先端は対象物にやさしい**オーバルタイプ**。板厚0.1ミリの適度なしなりで使いやすい。

## SPEC

- 針部：ステンレス製 (SUS304-H)
- 針部サイズ W:0.2×L:25×t:0.1 (先端部 W:0.5×L:1.5)
- 柄部：杉材生地仕上げ (奈良県吉野産)
- 柄部サイズ L:110×Φ7.0 (先端細首仕上)



✓ 接着剤及び、潤滑剤を塗布後の清掃は塗料除去系溶剤にて綿棒等で少量を付け、そのつど慎重に拭き取ってください。

✓ 製品の針部は特に繊細にできておりますので、無理な扱いをしますと破損する恐れがありますので充分ご注意ください。



はみ出したくない接着部位に

超微量潤滑部位に

●プラスチックモデル・鉄道模型・帆船模型・フィギュア・ジオラマ・ドールハウス・建築模型等の製作に御利用できます。

▲ 使用上のご注意 ● 幼児の手の届かない場所に保管すること。● 用途以外の目的で使用しないこと。● 先端は細く薄いので、取り扱いには充分注意すること。

● 製品改良のため、仕様・価格を予告なく変更する場合があります。

【企画・開発・発売元】

シモムラアレック 検索



<http://shimomura-alec.co.jp/index.html>

模型製作専用ツールメーカー 株式会社シモムラアレック

静岡県 静岡市 葵区 大岩町5-23  
TEL:054-249-0832 FAX:054-249-0833