



AL-S08

ホビーの国からやってきた。

MADE IN USA

適量滴出メカ!



スミ入れ時の拭取りに使う溶剤を無駄なく悪臭を少なく適量取り出せる! 優れたもののメカ容器です。

# アポロ

## ◆今まで面倒だったスミ入れのフキ取りに使う溶剤エナメルやペトロール等薄め液の取出しが押すだけで適量滴出! 悪臭も軽減!

特長

- ① 液体を決まった量だけ使用したいときに。
- ② 上部を軽く押すと、一定量だけが皿部に出てくるので、出しすぎることもなく、ムダがありません。
- ③ ポンプアップされた液がボトルに逆戻りする事は有りませんので、ボトル内の未使用液を純粋に保ちます。
- ④ 両手が使え、フタの開け閉め、液体を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、動作の無駄を省き、作業性が向上します。
- ⑤ いちいちフタの開け閉めが必要な揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発の悪臭を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。

※スミ入れとは  
●スミ入れとは各パーツのモールドを暗い色で塗り、パネルラインをクッキリさせることによって全体を引き締める作業です。

※スミ入れの方法  
●最初に塗料皿にエナメル塗料を出し、シンナーを加え、かき混ぜます。その塗料を筆につけ、筆でモールドに流し込み乾燥させ、その後はみ出した塗料を綿棒等で拭取ります。そんな時にアポロが、お役に立ちます。

⚠ 注意 ※倒したり逆さにすると、液が漏れる場合がありますのでご注意ください。 ※商品に液体は入っておりません。



★用途: 模型用溶剤 (アクリル薄め液、ラッカー薄め液、エナメル薄め液、ペトロールなど。) ※上記以外の溶剤使用によっては急激に樹脂類が劣化することがあります。

●材質(本体): ソーダガラス(本体)	●径(Φmm): 85	●高さ(mm): 108
●材質(フタ): PP(ポリプロピレン)	●材質(チューブ): フッ素樹脂(PFA)	
●材質(ポンプ部): 真鍮、ニッケルメッキ	●容量: 170ml	(税別価格) ¥2,500

⚠ 注意  
●作業目的以外で使用しないこと。 ●幼児の手の届かない場所に保管すること。

●製品改良のため、仕様・価格を予告なく変更する場合があります。

【発売元】 シモムラアレック  静岡県 静岡市 葵区 大岩町5-23  
HOBBY SHOP ALEC  
TEL:054-249-0832 FAX:054-249-0833